



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Inkl. designemblem, krom och vit

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

1204011-DN2999

VVS: 614963011

NRF: 1587550

RSK: 7824149

EAN: 5708590399010

Pressalit Style D300 är framtagen för dig som vill ha mer än bara en toalettstol. Dess slanka och eleganta design skapar ett lätt och exklusivt uttryck som passar perfekt i alla moderna badrum. Med utbytbara sidodesignelement kan du skapa din badrumsstil och en enhetlig helhet med resten av dina Pressalit Style-badrumsprodukter, samt anpassa detaljerna efter din personliga smak och stil. Sitsen levereras med två uppsättningar designelement, vilket gör det enkelt att ändra färg och utseende när du vill förnya. Ytterligare designelement i andra färger och ytbehandlingar finns också att köpa. Pressalit Style D300 finns i sex vackra färger: vit, matt vit, svart, matt svart, matt dusty green och matt taupe. Dessa nyanser gör det möjligt att skapa exakt den atmosfär du vill ha i ditt badrum. Bakom designen finns Pressalits välkända kvalitet, 10 års garanti samt funktioner som Soft Close för en tyst och lyxig stängning och Lift-off för enkel och effektiv rengöring. Dessutom säkerställer Pressalit SteadyFix® enastående stabilitet.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Style D300", art. nr. 1204 i genomfärgad härdad plast med antibakteriell effekt, med soft close, inkl. DN2 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- centeravstånd 144-224 mm
- belastning - sittning 240 kg
- 10 års garanti





PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Inkl. designemblem, krom och vit

Design type	Sandwich
Designer	Pressalit
Design år	2026
Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmäts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	2,748 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,172 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	15,86 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90



PRESSALIT®

Pressalit Style D300 1204

**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Inkl. designemblem, krom och vit**

Rengöring

Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®