




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS handgreepcomponent 652 mm, met wandrozet en strop RT331035
<b>Kleur</b>	Rood (RAL 3003)
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 777569315 EAN: 5708590146621 NBS: N13:436</p>  <p>RT330 - A = 365 RT331 - A = 662 RT332 - A = 790 RT333 - A = 1090</p> <p>PLUS handgreepcomponent, met wandrozet en strop. Lengte 652 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wand types.</p> <p>PLUS handgreepcomponent, met wandrozet en strop. Lengte 652 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Material: poedergecoat aluminium en kunststof Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.
<b>Materialen</b>	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycoloy kunststof Klem: nylon (PA)
<b>Ergonomy</b>	Door de diameter van 33 mm kan de greep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de greep vast te houden.













# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS handgreepcomponent 652 mm, met wandrozet en strop
<b>Artikelnummer</b>	RT331035
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.








<b>Product</b>	PLUS handgriepcomponent 652 mm, met wandrozet en strop
<b>Artikelnummer</b>	RT331035

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen &gt;= H12</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS handgriepcomponent 652 mm, met wandrozet en strop RT331035
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 