







## Pressalit Universal S134 Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Varenummer</b>       | S134000-BS2999<br>EAN:5708591083000<br>DB: 3856861  |  |
| <b>Farve</b>            | Hvid  |   |
| <b>Beskrivelse</b>      | <p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. nr. S134 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. BS2 universalbeslag i rustfrit stål.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- centerafstand 85-185 mm</li><li>- belastning - ringsæde 180 kg</li><li>- 10 års garanti</li></ul>  |   |
|                         |     |   |
| <b>Designtype</b>       | Sandwich  |   |
| <b>Materialer</b>       | <p><b>TOILETSÆDE:</b><br/>Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b><br/>EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>BESLAG:</b><br/>Rustfrit stål og termoplast.</p> |   |
| <b>Produktkapacitet</b> | Belastning - ringsæde 180 kg  |   |
| <b>Vægt</b>             | 2,703 kg  |   |



---

**Pressalit Universal S134**  
**Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål**

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Mål pr. stk.<br/>(emballeret)</b> | 457x389x68 mm  |
| <b>Vægt emballeret</b>               | 3,103 kg   |
| <b>Mål pr. kolli</b>                 | 469x401x348 mm   |
| <b>Vægt pr. kolli</b>                | 15,515 kg  |
| <b>Antal pr. kolli</b>               | 5  |
| <b>Kolli pr. palle</b>               | 18   |
| <b>Antal pr. palle</b>               | 90   |
| <b>Rengøring</b>                     | <p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>   |
| <b>Garanti</b>                       | <p>Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p> |