





# PRESSALIT®

## Pressalit Cera S1124 Toiletsæde med lift-off, inkl. fast beslag

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktioner</b>                    | Lift-off                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Varenummer</b>                    | S1124000-BS46000<br>RSK:7824029<br>EAN:5708590389691<br>DB: 2367064<br><br>Dette sæde leveres med propbeslag for nem topmontering og nem lift-off ved eksempelvis rengøring. Pressalit Cera S1124 passer til en Ifö Cera toiletskål. Sæde og låg er lavet af polypropylen. |                                                                                     |
| <b>Farve</b>                         | Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beskrivelse</b>                   | PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Cera", art. nr. S1124 af polypropylen (PP), inkl. BS46 fast beslag til lift-off.<br>- afmontering af sæde/låg letter rengøringen<br>- centerafstand 155 mm<br>- 2 års garanti                                               |                                                                                     |
|                                      |  <br>*min 50 mm                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Designtype</b>                    | Wrap-over                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Designer</b>                      | Pressalit                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Design-år</b>                     | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Materialer</b>                    | Polypropylen (PP)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>Produktkapacitet</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Vægt</b>                          | 0,938 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Mål pr. stk.<br/>(emballeret)</b> | 465x385x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Vægt emballeret</b>               | 1,134 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Mål pr. kolli</b>                 | 490x395x275 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Cera S1124**  
**Toiletsæde med lift-off, inkl. fast beslag**

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vægt pr. kolli</b>  | 5,67 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Antal pr. kolli</b> | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kolli pr. palle</b> | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Antal pr. palle</b> | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rengøring</b>       | Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sædet, da det kan medføre beskadigelse. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk. |
| <b>Garanti</b>         | <p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---