



PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Premium Infraröd sensormodul för dispensrar PX00799
Beskrivning	VVS: 774565999 NRF: 1438623 RSK: 8920357 EAN: 5708590392066 Infraröd sensor med pump för användning i tvåldispensrar. Sensorn reagerar på ljusskillnader. Detekteringsavstånd ca 5 cm. Passar tvålbehållare PX10320, PX30320, PX40320, PY10715, PY20725 och PY30735. 3V. Kräver 2 LR14-batterier (ingår ej).
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com