




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS tube 1046 mm avec rosace murale RT323035
Couleur	<p>VVS:777569235 EAN:5708590146584 NBS:N13:436</p> <p>Rouge (RAL 3003)</p>  <p>RT320 - A = 321 RT321 - A = 608 RT322 - A = 746 RT323 - A = 1046</p>
Description	<p>PLUS tube avec coude, avec rosace murale et dispositif d'assemblage avec insert. Longueur 1046 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur.</p> <p>PLUS tube avec coude, avec rosace murale et dispositif d'assemblage avec insert. Longueur 1046 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage et plastique. Livré sans vis de montage.</p>
Capacité du produit	<p>Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.</p>
Matériaux Ergonomie	<p>Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cyclopy</p> <p>Diamètre de la barre: 33mm.</p> <p>La barre tient bien en main et permet une bonne préhension.</p> <p>Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.</p>



PRESSALIT[®]











Article	PLUS tube 1046 mm avec rosace murale
Numéro article	RT323035
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.










PRESSALIT®

Article	PLUS tube 1046 mm avec rosace murale
Numéro article	RT323035

Installation dans de différents types de mur

	<p>Béton >B25</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Brique pleine >= Mz12</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Parpaing plein >= Hlz12</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Béton cellulaire P4</p> <p>V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.</p>	



Article Numéro article	PLUS tube 1046 mm avec rosace murale RT323035		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	