



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1084
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl.
scharnieren in roestvrij staal

Functie

Soft close

Artikelnummer

1084111-DK4999
VVS:615098111
NRF:6190339
RSK:7821937
EAN:5708590370194

De soft-close toiletzitting heeft ook een lift-off functie of wordt gemonteerd met een hulpstuk dat de zitting blokkeert, zodat deze niet kan worden verwijderd. Een toiletzitting die geschikt is voor privégebruik en de projectmarkt. De zitting is comfortabel en stabiel; het ontwerp ervan is goed doordacht. Bovendien is deze zitting behandeld met antibacteriële werking, waardoor de groei van bacteriën in de kiem wordt gesmoord.






Kleur

Zwart (RAL 9005)

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Comfort D2", Art. nr. 1084 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof, met soft close en DK4 uni scharnier uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten: 136-216 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design jaar

2019



Pressalit Comfort D2 1084
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl.
scharnieren in roestvrij staal

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehyd, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibacterieel:

Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:

Roestvast staal en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

2,757 kg

Maat per stuk

488x388x72 mm

Gewicht per stuk

3,148 kg

Maat per verpakking

500x400x368 mm

Gewicht per colli

15,74 kg

Aantal per colli

5

**Verpakkingen per
pallet**

18

Aantal per pallet

90

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1084
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl.
scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®