




|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                | PLUS duschsits 310, manuellt höjdglerbar<br>R7334108  |
| <b>Färg</b>  | NRF:6317092<br>EAN:5708590359373<br>HMI: 120479<br>FDA:INN/D135865<br><br>Mörkblå (RAL 5011)  |
| <b>Beskrivning</b>   |  <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, och med möjlighet till rygg- och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdglerbart 250 mm, utan användning av verktyg. Uppfällbara armstöd kan höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Exkl. monteringskruv för vägg.</p> |
| <b>Justerbar</b><br><b>Höjjustering</b><br><b>Produktkapacitet</b> | Höjdglerbar<br>250 mm<br><br>Max brukarvikt (sits): 200 kg<br>Max belastning armstöd: 55 kg<br>När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg.<br><br><i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmålet.</i>   |
| <b>Material</b><br><b>Ergonomi</b>                                 | Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.<br><br>Ergonomisk sits - säte 310 x 365 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd.  |













|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>    | PLUS duschsits 310, manuellt höjdglerbar<br>R7334108  |
| <b>Funktioner</b>                      | Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjdgleras oberoende av sits och ryggstöd.  |
| <b>Garanti</b><br><br><b>Rengöring</b> | <p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+<br/>Tvättspirit 70%<br/>CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Terralin protect (SCHÜLKE+)<br/>Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Wetrok Caledor (Wetrok)<br/>Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |









|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Product</b>    | PLUS duschsits 310, manuellt höjreglerbar |
| <b>Varunummer</b> | R7334108                                  |

## Montage i olika väggtyper

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8662 - Monteringsset, 10 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>   | PLUS duschsits 310, manuellt höjreglerbar<br>R7334108   |   |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b><br>Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. |    |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.        |    |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.                    |  |