



PRESSALIT®

Pressalit Sway D2 994
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

994001-DF4999
VVS:615064001
NRF:6190163
RSK:7821822
EAN:5708590341941

Med sina välkomponerade linjer visar SWAY D2 hur elegans och självsäkerhet kan kombineras. Skäm bort dig själv med en sits som passar perfekt till din stilmedvetna livsstil.





Färg

Svart (RAL 9005)


Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Sway D2", art. nr. 994 i genomfärgad härdad plast med inbyggd soft close, inkl. DF4 universellt kipankarfäste till lift-off i rostfritt stål.

- avtagbar sits/lock gör rengöringen enklare
- centeravstånd: 110-237 mm
- belastning - sittning 240 kg
- 10 års garanti



*20 mm / ** 40 mm



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2016



Pressalit Sway D2 994
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Material

TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIELL:

Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

DÄMPARSET:

Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.

BESLAG

Rostfritt stål och termoplast.

Produktkapacitet

Max belastning sittning 240 kg

Vikt

3,49 kg

Kartong storlek

490x389x84 mm

Vikt per kolli

4,099 kg

Paket storlek

500x400x368 mm

Vikt per kolli

20,495 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

18

Antal per pall

90

Rengöring

Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Sway D2 994**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
