




PRESSALIT®

Article	PLUS console
Numéro article	RT363108
	VVS:777569638 EAN:5708590173146 NBS:N13:436
Couleur	Bleu foncé (RAL 5011)
Description	<p>PLUS console murale. Pour l'assemblage des tubes avec un diamètre de 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur.</p> <p>PLUS console murale. Pour l'assemblage des tubes avec un diamètre de 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Matériaux : plastique. Livré sans vis de montage.</p>
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Matériaux	Cache-vis: Plastique cycoloy
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.
























PRESSALIT®

Article	PLUS console
Numéro article	RT363108

Installation dans de différents types de mur

	<p>Béton >B25</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Brique pleine >= Mz12</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Parpaing plein >= Hlz12</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Béton cellulaire P4</p> <p>V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément.</p>	
	<p>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.</p>	



Article Numéro article	PLUS console RT363108		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	