



PRESSALIT®

**Abattant Dania sans couvercle**  
**Avec plots stabilisateurs et charnières renforcées à barre**  
**transversale (D92).**

**Numéro article**

R27000-D92999  
VVS: 615678000  
NRF: 6190534  
EAN: 5708590315898  
HMI: 108576  
NBS: N13:300

Abattant Dania, avec plots stabilisateurs, sans couvercle, charnières renforcées avec vis de 100mm comprises.






**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant Dania, avec plots stabilisateurs, sans couvercle, charnières renforcées avec vis de 100 mm comprises.



**Matériaux**

**Abattant :**  
Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

**Plots stabilisateurs :**  
EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

**Charnières :**  
Acier inoxydable et thermoplastique.

**Capacité du produit**

Ce produit a été testé statiquement jusqu'au 375 kg. Car la norme européenne NF/EN 12182:2012 concernant les produits d'assistance pour personnes en situation de handicap exige un test statique avec un facteur de sécurité de 1,5, la charge maximale admissible pour ce produit est de 250 kg.

**Poids net**

2,257 kg



# PRESSALIT®

---

**Abattant Dania sans couvercle**  
**Avec plots stabilisateurs et charnières renforcées à barre**  
**transversale (D92).**

---

**Dimensions de carton** 457x389x68 mm

**Poids de carton** 2,657 kg

**Poids de colis** 13,285 kg

**Nombre par colis** 5

**Colis par palette** 18

**Nombre par palette** 90

**Nettoyage** Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Il est important que l'abattant est essuyé et séché juste après la désinfection à l'aide d'un tissu doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

**Garantie** Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---