



PRESSALIT®

Pressalit Code 778

Abattant de WC avec fermeture en douceur, incluant charnières en acier inoxydable

Fonctions

Soft close

Numéro article

778000-DD7999
VVS:615057000
NRF:6190087
RSK:7904528
EAN:5708590331331

Pressalit Code est synonyme de formes douces et parfaitement assorties. Design spécialement créé pour la gamme de cuvettes Duravit D-Code.






Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Code", réf. 778, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières universelles DD7 en acier inoxydable.

- entraxe: 145 - 190 mm
- charge supportée par l'abattant: 180 kg
- compatible avec Duravit D-Code
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2012



PRESSALIT®

Pressalit Code 778**Abattant de WC avec fermeture en douceur, incluant charnières en acier inoxydable**

Matériaux	<p>Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de $0,08 \text{ mg/m}^3$.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.</p>
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 180 kg
Poids net	2,53 kg
Dimensions de carton	488x388x72 mm
Poids de carton	2,955 kg
Dimensions de colis	500x400x368 mm
Poids de colis	14,775 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit Code 778**Abattant de WC avec fermeture en douceur, incluant charnières en acier inoxydable**

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®