



PRESSALIT®

Pressalit Sign / Spira S784 Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S784000-BS17999
EAN:5708591190166
DB: 1561447

Pressalit Sign/Spira S784 skapar ett elegant uttryck i badrummet. Toalettsitsen har en lift-off-funktion för enklare rengöring och erbjuder tyst lyx med soft close som säkerställer att sitsen och locket stängs mjukt och långsamt. Toalettsitsen är främst utformad för att passa på Ifö Sign och Spira toalettskålar.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Sign / Spira", art. nr. S784 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS17 fast beslag till lift-off i rustfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Sign / Spira S784
Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

| | |
|-------------------------|---|
| Material | <p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p> |
| Produktkapacitet | Max belastning sittring 180 kg |
| Vikt | 2,303 kg |
| Kartong storlek | 457x389x68 mm |
| Vikt per kolli | 2,693 kg |
| Paket storlek | 469x401x348 mm |
| Vikt per kolli | 13,465 kg |
| Antal per kolli | 5 |
| Kolli per pall | 12 |
| Antal per pall | 60 |
| Rengöring | Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort. |



PRESSALIT®

Pressalit Sign / Spira S784
Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
