



PRESSALIT®

Pressalit Sway Norden 1030
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

1030011-DH5999
 VVS:615062000
 NRF:6190367
 RSK:7821952
 EAN:5708590371368

Sway Norden har et slankt og selv sikkert look. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway Norden", art. nr. 1030 af gennemfarvet hærdeplast med antibakteriel effekt, med indbygget soft close funktion, inkl. DH5 universal kombi beslag til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand 135-213 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2017



Pressalit Sway Norden 1030

Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,649 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

465x388x89 mm

Vægt emballeret

3,057 kg

Mål pr. kolli

479x399x458 mm

Vægt pr. kolli

15,285 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

8

Antal pr. palle

40

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sway Norden 1030**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®