




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar R8581218000
Kleur	VVS: 777543720 RSK: 8565080 EAN: 5708590376103 HMI: 140137 NBS: N13:40,375 Wit
Beschrijving	 Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. SCT 2000 douchebrancard, elektrisch in hoogte 700 verstelbaar; van 300 mm-1000 mm, met afstandbediening aan kabel. Opklapbaar. Incl. veiligheidsrek en wateropvang met geïntegreerde afvoer. Buitenafmetingen 910 mm x 1800 mm. .Excl. bevestigingsmateriaal
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 200 kg. Wanneer de tafel is geladen met 200 kg, ondersteunt elke montagebout 26 kg <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 500 kg, omdat de IEC 60601-1 norm testen met veiligheidsfactor 2,5 vereist.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 19 mm/s Speed down mm: 21 mm/s
Noise level	50 dB



Product Artikelnummer	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar R8581218000
Materialen	Constructie van poedergelakt roestvrij staal, gaas afdekking van met PVC gecoat polyester (voor extra duurzaamheid), wateropvangbak van PVC-U en bekleding in polystyreen
Ergonomy	De douchebrancard van de 2000-serie heeft een lage startpositie, om transfers naar de brancard eenvoudiger te maken. Het wasbare, geperforeerde matras laat het water doorlopen naar de wateropvang hieronder. De flexibiliteit van de douchebrancard zorgt voor optimale werkomstandigheden voor de verzorger en een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.
Functie	• Een wateropvang met geïntegreerde waterafvoer voorkomt dat er water op de verzorger of de vloer kan spatten. • De flexibele slang die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van de wateropvang, kan worden aangesloten op een uitlaat in de vloer of op de muur. • Met de geïntegreerde gasdrukcilinders kan de brancard worden opgeklapt wanneer deze niet wordt gebruikt om de vloerooppervlak voor het apparaat te maximaliseren. • De douchebrancard is zeer eenvoudig te reinigen en de hoes van het matras kan worden verwijderd voor het wassen of eenvoudig vervangen worden.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Control box	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Wired remote control	HB30 (Linak), IP66
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.











Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8581218000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro
WEEE	Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.








PRESSALIT®

Product	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8581218000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	SCT 2000 douchebrancard, opklapbaar, matras met gecoate gaasbespanning, elektrisch in hoogte verstelbaar R8581218000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.