



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1084
WC-Sitz mit Absenkautomatik und antibakterielle Wirkung, mit
Scharnieren aus Edelstahl

Funktionen

Absenkautomatik

Produktnummer

1084111-DK4999
 VVS:615098111
 NRF:6190339
 RSK:7821937
 EAN:5708590370194

Der Sitz hat neben der Absenkautomatik auch eine Lift-off-Funktion oder ist mit einem Scharnier montiert, das den Sitz verschraubt, so dass er nicht abgenommen werden kann. Ein WC-Sitz, der für den Privatgebrauch und den Projektmarkt geeignet ist. Er ist komfortabel, stabil und hat ein durchdachtes Design. Zudem ist er mit Silberionen hergestellt, die das Bakterienwachstum hemmen.






Farbe

Schwarz (RAL 9005)

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Comfort D2", Art. Nr. 1084 aus durchgefärbtem Duroplast, inkl. Absenkautomatik und DK4 Universalscharnier aus V2A Edelstahl.
 - Scharnierabstand: 136-216 mm
 - Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
 - 10 Jahre Garantie



Design Typ

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design Jahr

2019



Pressalit Comfort D2 1084
WC-Sitz mit Absenkautomatik und antibakterielle Wirkung, mit
Scharnieren aus Edelstahl

Materialien

WC-SITZ:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$.

ANTIBAKTERIELL:

Dieser WC-Sitz enthält einen antibakteriellen Zusatzstoff mit biozidem Silberphosphatglas, der das Bakterienwachstum hemmt.

PUFFER:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

DÄMPFUNGSSET:

Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast.

SCHARNIERE:

Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

Produktkapazität

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

Gewicht

2,757 kg

Kartonmaße

488x388x72 mm

Gewicht, brutto

3,148 kg

Maße pro kolli

500x400x368 mm

Gewicht pro kolli

15,74 kg

Stück per kolli

5

Kolli pro Palette

18

Stück pro Palette

90

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1084
WC-Sitz mit Absenkautomatik und antibakterielle Wirkung, mit
Scharnieren aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®