




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS 90° angle, barre d'appui 154 x 154 mm avec dispositif d'assemblage RT350112
Couleur	Gris anthracite
Description	<p>VVS:777569502 NRF:6311277 EAN:5708590318967 NBS:N13:436</p>  <p>PLUS coude de coin, 90°, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. 154 x 154 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales. RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.</p> <p>PLUS coude de coin, 90°, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. 154 x 154 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales. RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage.</p>
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Matériaux	Aluminium laqué par poudrage.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.



PRESSALIT®

Article	PLUS 90° angle, barre d'appui 154 x 154 mm avec dispositif d'assemblage
Numéro article	RT350112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®