




<b>Product Artikelnummer</b>	PLUS handgreepcomponent 746 mm, met wandrozet RT322000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 777569220 NRF: 6311256 EAN: 5708590146553 NBS: N13:436</p> <p>RT320 - A = 321 RT321 - A = 608 RT322 - A = 746 RT323 - A = 1046</p>  <p>PLUS handgreepcomponent, met bocht, wandrozet en binnendraad. Lengte 746 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm. Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wand types.</p> <p>PLUS handgreepcomponent, met bocht, wandrozet en binnendraad. Lengte 746 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm. Material: poedergecoat aluminium en kunststof Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.
<b>Materialen</b>	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycoloy kunststof
<b>Ergonomy</b>	Door de diameter van 33 mm kan de buis comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de buis vast te houden.













# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS handgreepcomponent 746 mm, met wandrozet
<b>Artikelnummer</b>	RT322000
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.








<b>Product</b>	PLUS handgriepcomponent 746 mm, met wandrozet
<b>Artikelnummer</b>	RT322000

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen &gt;= H12</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS handgriepcomponent 746 mm, met wandrozet RT322000
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 