



PRESSALIT®

Pressalit Cera S788 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

S788001-BS17999
EAN:5708590320717
DB: 1623362

Pressalit Cera S788 byder på et smukt og stilfuldt design til ethvert badeværelse. Toiletsædet er udviklet, så det passer særlig godt til en Ifö Cera toiletskål og har både soft close for en blød, lydløs lukning og lift-off funktion, der letter rengøringen betydeligt. Pressalit Cera S788 har desuden et praktisk lille håndtag smukt integreret i designet, så du nemt åbner toiletsædet med blot en fingerspids.






Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Cera", art. nr. S788 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS17 fast beslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich



Pressalit Cera S788
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,408 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,798 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	13,99 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Cera S788
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
