




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS tube 300 mm. RT300000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:777569000 NRF:6311245 EAN:5708590145969 NBS:N13:436</p> <p>RT300 - A = 300 RT303 - A = 1200 RT307 - A = 2400</p>  <p>PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 300 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.</p> <p>PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 300 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage.</p>
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Matériaux Ergonomie	<p>Aluminium laqué par poudrage.</p> <p>Diamètre de la barre: 33mm.</p> <p>La barre tient bien en main et permet une bonne préhension.</p> <p>Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.</p>
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	PLUS tube 300 mm.
Numéro article	RT300000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®