






PRESSALIT®

Pressalit Code 778

Toiletsæde med soft close, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner	Soft close	
Varenummer	778000-DD7999 VVS:615057000 NRF:6190087 RSK:7904528 EAN:5708590331331 Pressalit Code er ensbetydende med god pasform og bløde former. Toiletsædet er specielt designet til Duravit D-Code serien.	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Code", art. nr. 778 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DD7 universal beslag i rustfrit stål. - centerafstand: 145 - 190 mm - belastning - ringsæde 180 kg - anvendelig på Duravit D-Code - 10 års garanti   	
Designtype	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design-år	2012	



Pressalit Code 778

Toiletsæde med soft close, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,53 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	2,955 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	14,775 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Code 778**Toiletsæde med soft close, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®