




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Premium Handtork med sensor, borstat stål PX30515
Beskrivning	<p>VVS:776133315 NRF:1438621 RSK:8865104 EAN:5708590395517</p>  <p>Varmluftshandtork i rostfritt stål för väggmontage. Lågbullrande fläkt med sensor som aktiveras på 172 mm (± 20 mm) avstånd. Torktid ca 15 sek. Anslutning genom fast installation eller installation över strömbrytare. Permanent installation måste utföras av en auktoriserad person</p> <p>Effekt 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
WEEE	<p>Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>



PRESSALIT®

Product	Pressalit Public Premium Handtork med sensor, borstat stål
Varunummer	PX30515

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®