




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar. R8584572000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 777541100 RSK: 8565085 EAN: 5708590358130 HMI: 125834  Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker. CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar. Elektrisch in hoogte verstelbaar 700 mm; van 300 mm tot 1000 mm, met knoppen die geplaatst zijn aan de voorzijde van de tafel. Inclusief veiligheidsrek, lichaams gordel en afstandbediening aan kabel. Ligvlak 813 x 1829 mm in compact laminaat. Buitenmaten 1008 mm x 1829 mm. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 227 kg. Maximale belasting (SWL): 232 kg. Wanneer de tafel belast is met 227 kg, is elke wandbevestiging belast met 37,5kg. <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 580 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 15 mm/s Speed down mm: 20 mm/s



Product	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R8584572000
Noise level	48 dB
Materialen	Poedergelakt roestvrijstaal, ligvlak in Compact Density Fiberboards (CDF).
Ergonomy	• De ergonomisch ontworpen veiligheidsrail heeft een praktisch laag centraal gedeelte, wat zorgt voor een betere toegankelijkheid en werkomgeving voor de verzorger tijdens het verplaatsen, verschonen en aankleden van de gebruiker. • Een veiligheidsrail zonder openingen waar armen of benen bekneld kunnen raken of uit kunnen glijden als de gebruiker onrustig ligt op de aankleedtafel. Het gesloten ontwerp van de veiligheidsrail geeft de gebruiker die op het werkblad ligt een gevoel van privacy. Zachte, afgeronde randen aan de veiligheidsrail, zodat deze als handgreep kan worden gebruikt. • Gemakkelijk schoon te maken, met gladde contactoppervlakken waarop geen vuil en bacteriën blijven zitten.
Funktie	• Geïntegreerde schakelaars in de aankleedtafel – voor eenvoudige hoogteverstelling. U kunt dicht bij de gebruiker blijven die op de aankleedtafel ligt. De geïntegreerde schakelaars zijn handig geplaatst, binnen handbereik van de begeleider. Het is ook mogelijk om de tafel te laten zakken en omhoog te brengen met behulp van de bedrade handbediening. • Hefhoogte tot 1000 mm om een geschikte en veilige werkhoogte voor de begeleider te bieden. • De matras is omkeerbaar, zodat deze kan worden omgedraaid wanneer één zijde versleten is. • De omkeerbare matras is aan de aankleedtafel bevestigd, zodat deze niet verschuift tijdens het verschonen van een onrustige persoon of tijdens het in- en uitklappen van de tafel.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Control box	CA63 Careline (Linak), IPX6
Wired remote control	HB30 (Linak) IP66











Product	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R8584572000
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 2 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.








Product	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R8584572000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar. R8584572000		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.