




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Premium Handtork med sensor, matt svart PX40515
Beskrivning	VVS:776133331 NRF:1438622 RSK:8865105 EAN:5708590395524  Varmluftshandtork i rostfritt stål för väggmontage. Lågbullrande fläkt med sensor som aktiveras på 172 mm ($\pm$ 20 mm) avstånd. Torktid ca 15 sek. Anslutning genom fast installation eller installation över strömbrytare. Permanent installation måste utföras av en auktoriserad person Effekt 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Public Premium Handtork med sensor, matt svart
Varunummer	PX40515

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026