



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050
WC suspendu avec circular flush, en siège de
**WC

Abattant de WC avec fermeture en douceur,**
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Numéro article




CP1050011CF
VVS: 613326400
NRF: 1462954
RSK: 7822115
EAN: 5708590396897

Le Pack Combiné Pressalit Trend avec abattant Comfort D2 associe une cuvette murale élégante à un abattant parfaitement assorti, offrant un confort et une stabilité exceptionnels. La cuvette sans bride équipée du Circular Flush assure une chasse d'eau puissante, silencieuse et sans éclaboussures, tandis que l'abattant Comfort D2 enveloppant s'intègre harmonieusement au design. Le système Pressalit SteadyFix® garantit une stabilité optimale, et les fonctions Soft Close et Lift-Off facilitent le nettoyage et l'utilisation. Pressalit ANTIBAC est un additif antibactérien intégré dans le matériau de l'abattant, qui contribue à limiter la prolifération bactérienne. Cette combinaison durable et haut de gamme réunit élégance, fonctionnalité et hygiène en parfaite harmonie – une solution complète à la fois pratique et esthétique.



Couleur

Blanc





PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050
WC suspendu avec circular flush, en siège de
**WC

Abattant de WC avec fermeture en douceur,**
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Matériaux

Cuvette :
Porcelaine

Abattant :
Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³.

Antibactérien :
Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.

Plots stabilisateurs :
EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur :
Amortisseur hydraulique avec corps d'amortisseur en acier inoxydable ou en thermoplastique, équipé de composants en plastique thermoplastique.

Charnières :
Acier inoxydable et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

31,034 kg

Dimensions de carton

540x410x510 mm

Poids de carton

33,703 kg

Poids de colis

33,703 kg

Nombre par colis

1

Colis par palette

5

Nombre par palette

5



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050
WC suspendu avec circular flush, en siège de
**WC

Abattant de WC avec fermeture en douceur,**
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Garantie

Pressalit offre une garantie de 10 ans sur les abattants WC et de 5 ans sur les cuvettes WC sur présentation de la facture originale. En cas de réclamation, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où le produit a été acheté. La garantie couvre les défauts de matériau et/ou de fabrication et/ou les limitations fonctionnelles pouvant survenir après une utilisation et un entretien appropriés du produit. Pressalit se réserve le droit de vérifier le produit dans notre usine. En cas de réclamation justifiée, Pressalit s'engage soit à :
- fournir les pièces de rechange nécessaires, soit
- remplacer le produit par un modèle identique ou similaire.
Si la couleur de l'abattant WC n'est plus disponible, Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle similaire en blanc. Le remplacement ou la livraison de pièces de rechange n'entraîne ni prolongation ni renouvellement de la période de garantie. Si un échange est impossible, Pressalit est en droit de rembourser le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com
