




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer R9114112
Kleur	VVS:617989712 NRF:6191189 EAN:5708590372884 HMI: 138238 Antracietgrijs 
Beschrijving	SELECT hoog-laag toiletsysteem zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren voor zowel wand- als vloerafvoer. Ze zijn verkrijgbaar in elektrisch of handmatig in hoogte verstelbare versies, met of zonder zijprofielen en voor standaard toiletputten en douchewc's. Allemaal ontwikkeld met het oog op hygiëne en eenvoudige reiniging. SELECT TL4 hoog/laag toiletsysteem, voor vloerafvoer. Incl. inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter (kan worden ingesteld op 2/4 liter). 200 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieningspaneel aan toiletsteun. Geschikt voor douche toilet of douche toiletzitting. Wandcloset, toiletzitting en toiletsteun (noodzakelijk voor hoogteverstelling) afzonderlijk te bestellen. Materialen: Roestvrij staal en PMMA / ABS-kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	200 mm
Product capaciteit	Maximale gebruikersbelasting: 200 kg. Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires). Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg. De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 10 mm/s Speed down mm: 10 mm/s
Noise level	48 dB



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer R9114112
Materialen	Het hoog/laag toiletsysteem is gemaakt van roestvrij staal, de afdekking is gemaakt van PMMA / ABS-kunststof
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 70 W Power consumption by standby: 2 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.



PRESSALIT®

Product	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer
Artikelnummer	R9114112
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



PRESSALIT®

Product	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer
Artikelnummer	R9114112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer R9114112	
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.	  
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.	  
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.	