




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Afstandbediening aan kabel, kabellengte 1600 mm RK1045
Beschrijving	EAN: 5708590265803  De hoogteverstelling van wandgemonteerde INDIVO-liften kan worden gedaan via schakelaars die in het afwerkrand onder het werkblad zijn geplaatst of met een bedrade afstandsbediening. Afstandbediening aan kabel, kabellengte 1600 mm. Kan worden gebruikt als aanvulling voor of in plaats van schakelaars voor afwerkrand onder het blad. Alleen voor wandgemonteerde INDIVO-liften.
Funktie	De rode knoppen geven duidelijk "up" en "down" aan. De afstandsbediening aan kabel wordt geleverd met een wandbevestiging.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

pressalit.com