




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | PLUS Hoekhandgreep-element 90° 154x154 mm met verbinding<br>RT350000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kleur</b>                           | VVS:777569500<br>NRF:6311276<br>EAN:5708590146713<br>NBS:N13:436<br><br>Wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschrijving</b>                    |  <p>PLUS hoekhandgreep-element, 90 °, met mannelijk/vrouwelijk verbindingselement. 154 x 154 mm, diameter 33 mm.<br/>Andere handgreep elementen zijn nodig voor montage. Vraag om hulp voor speciale hand rail oplossingen<br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS hand rail wandmontage moet worden toegepast bij alle verbindingen van buizen of om iedere 1200 mm.</p> <p>PLUS hoekhandgreep-element, 90 °, met een man/vrouw verbindingselement. 154 x 154 mm, diameter 33 mm.<br/>Andere handgreep elementen zijn nodig voor montage. Vraag om hulp voor speciale hand rail oplossingen<br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS hand rail wandmontage moet worden toegepast bij alle verbindingen van buizen of om iedere 1200 mm.<br/>Materiaal: Aluminium en polyester lak.</p> |
| <b>Product capaciteit</b>              | Maximale belasting van de gemonteerde handgreep: bij een overbrugging tot 1000mm: 210KG<br>bij een overbrugging tot 1300mm: 150KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materialen</b>                      | Basis materiaal: Aluminium<br>Oppervlakte materiaal: Polyester lak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie</b>                        | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Reiniging</b>                       | Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# PRESSALIT®

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | PLUS Hoekhandgreep-element 90° 154x154 mm met verbinding |
| <b>Artikelnummer</b> | RT350000                                                 |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®

8. juli 2026