




|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>     | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm<br>RT138108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Farbe</b>                               | VVS: 777568708<br>NRF: 6317191<br>EAN: 5708590154077<br>HMI: 25429<br>NBS: N13:436<br>FDA: ILS/D135866<br>Dunkelblau (RAL 5011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>           |  <p>PLUS Haltegriffe sind qualitativ hochwertige Produkte, die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten, und der Einrichtung des funktionellen Badezimmers den letzten Schliff verleihen. Eine stabile Haltegriff-Lösung mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann den Weg zu mehr Autonomie erleichtern.</p> <p>PLUS Eckhandlauf-Kombination, Durchmesser 33 mm, rechts/links drehbar, A: 762 mm x B: 1200 mm x C: 1090 mm, zur Festmontage.<br/>         Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit den Griff zu greifen.<br/>         Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt.<br/>         Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoff.<br/>         Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                    | Maximale Belastung: 235 kg.<br>Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 56 kg belastet.<br><i>Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materialien</b><br><br><b>Ergonomie</b> | Pulverbeschichtetes Aluminium<br>Abdeckkappen aus Cycloplast Kunststoff<br><br>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.<br>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.<br>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garantie</b>                            | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktnummer</b> | RT138108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reinigung</b>     | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br/>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b><br/>Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> |








|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm |
| <b>Produktnummer</b> | RT138108                                            |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                     |
|   | <p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                             |
|  | <p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                   |
|  | <p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8668 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                      |
|  | <p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8618 - Befestigungsmaterial, 16 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br/>Muss separat bestellt werden.</p>  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | PLUS Eckhaltegriff-Kombination 762 x 1200 x 1090 mm<br>RT138108                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (16 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |  |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (16 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.                                                         |  |                                                                                     |

[pressalit.com](http://pressalit.com)