




Produkt Produktnummer	PLUS Rohrstück 300 mm. RT300000
Farbe	<p>VVS:777569000 NRF:6311245 EAN:5708590145969 NBS:N13:436</p> <p>Weiß</p> <div><p>RT300 - A = 300 RT303 - A = 1200 RT307 - A = 2400</p></div>
Produkt- beschreibung	<p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen. Länge 300 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.</p> <p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen. Länge 300 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium.</p>
Produktkapazität	<p>Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.</p>
Materialien Ergonomie	<p>Pulverbeschichtetes Aluminium.</p> <p>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.</p>
Garantie Reinigung	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rohrstück 300 mm.
Produktnummer	RT300000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®