



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Functie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

1050111-DK3999
VVS:615097111
NRF:6190337
RSK:7821935
EAN:5708590370170

De soft-close toiletzitting heeft ook een lift-off functie of wordt gemonteerd met een hulpstuk dat de zitting blokkeert, zodat deze niet kan worden verwijderd. Een toiletzitting die geschikt is voor privégebruik en de projectmarkt. De zitting is comfortabel en stabiel; het ontwerp ervan is goed doordacht. Bovendien is deze zitting behandeld met antibacteriële werking, waardoor de groei van bacteriën in de kiem wordt gesmoord.






Kleur

Zwart (RAL 9005)

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Comfort D2", Art. nr. 1050 van door-en-door gekleurde Duroplast, met soft close en DK3 uni scharnier voor lift-off uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten: 136-216 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design jaar

2019



Pressalit Comfort D2 1050

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibacterieel:

Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset:

Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.

Scharnieren:

Roestvast staal en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

2,748 kg

Maat per stuk

488x388x72 mm

Gewicht per stuk

3,139 kg

Maat per verpakking

500x400x368 mm

Gewicht per colli

15,695 kg

Aantal per colli

5

Verpakkingen per pallet

18

Aantal per pallet

90

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeit kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal**

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®