



PRESSALIT®

Pressalit for Glow S1028
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

S1028111-BS33999
EAN:5708590358710
DB: 2050275

Pressalit for Glow S1028 er et dansk produceret toiletsæde med indbygget dæmperfunktion soft close. Sædet har lift-off funktion for nem rengøring, samt antibakteriel effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. Sædet passer fortrinsvis til en Porsgrund/IDO Glow toiletskål.






Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit for Glow", art. nr. S1028 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. BS33 fast beslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich



Pressalit for Glow S1028
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,993 kg

**Mål pr. stk.
(emballeret)**

457x389x68 mm

Vægt emballeret

3,4 kg

Mål pr. kolli

469x401x348 mm

Vægt pr. kolli

17 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

12

Antal pr. palle

60

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

**Pressalit for Glow S1028
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
