




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Premium Håndtørrer med sensor, børstet stål PX30515
Produktbeskrivelse	<p>VVS:776133315 NRF:1438621 RSK:8865104 EAN:5708590395517</p>  <p>Varmluftshåndtørrer i rustfrit stål til vægmontering. Aktiveringsafstand 172 mm (\pm 20 mm). Tørretid ca. 15 sek. Tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør</p> <p>Effekt 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz</p>
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
Garanti	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
	Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com