




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Pressalit Public Premium Toalettpappershållare med plats för 5 rullar<br>toalettpapper, polerat stål<br>PX10220                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beskrivning</b>                  | VVS: 776130540<br>NRF: 1438654<br>RSK: 8920359<br>EAN: 5708590392653                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                     | Toalettpappershållare i rostfritt stål med plats för 5 rullar. För väggmontering. Utformad för en standard toalettrulle och fyra dolda rullar som automatiskt fälls ner. Inkl. monteringssats.<br><br>Inspektionsöppning för att indikera fyllnadsnivå. Påfyllning genom öppning i toppen.                                            |                                                                                     |
| <b>Material</b>                     | Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Garanti</b><br><b>Rengöring</b>  | 2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.<br><br>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.<br><br>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel. |                                                                                     |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

## PRESSALIT®