



PRESSALIT®

Pressalit Norden S830 Toiletsæde med soft close, inkl. fast beslag i rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

S830000

EAN:5708590320168

DB: 1613671

Pressalit Norden S830 passer fortrinsvis til en Gustavsberg Nordic/Nautic eller en Laufen Pro N toiletskål. Toiletsædet har universalbeslag, hvilket gør, at det også er anvendeligt på andre og mere gængse toiletskåle. Du vil opleve en stille luksus i hverdagen med soft close, som lukker lydløst og lader sæde og låg lukke med en blød og rolig bevægelse.





Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Norden", art. nr. S830 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. fast beslag i rustfrit stål.

- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



Designtype

Sandwich

Materialer

Hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 160 kg

Vægt

2,85 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

450x365x60 mm

Vægt emballeret

2,87 kg

Mål pr. kolli

325x380x480 mm



PRESSALIT®

Pressalit Norden S830
Toiletsæde med soft close, inkl. fast beslag i rustfrit stål

Vægt pr. kolli	14,35 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
