



PRESSALIT®

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus sans couvercle 53
Abattant de WC standard avec effet antibactérien, sans couvercle,
incluant charnières renforcées en acier inoxydable

Numéro article

53011-BY3999
 EAN:5708590321530

Pressalit Objecta/Projecta/Projecta Plus - sans couvercle. Ces abattants de WC s'adaptent à la plupart des cuvettes de toilettes actuelles et comporte un traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries 24 heures sur 24. Ces abattants de WC sont tout indiqués pour le marché des appels d'offres




Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT sans couvercle, modèle "Projecta", réf. 53, en plastique thermdurci coloré dans la masse, charnières renforcées et fixes BY3 en acier inoxydable.

- entraxe : 135 - 155 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- 10 ans de garantie



Designer

Pressalit

Année de design

1982



PRESSALIT®

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus sans couvercle 53
Abattant de WC standard avec effet antibactérien, sans couvercle,
incluant charnières renforcées en acier inoxydable

Matériaux

Abattant :

Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibactérien :

Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

1,245 kg

Dimensions de carton

457x389x68 mm

Poids de carton

1,645 kg

Dimensions de colis

469x401x348 mm

Poids de colis

8,225 kg

Nombre par colis

5

Colis par palette

18

Nombre par palette

90



PRESSALIT®

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus sans couvercle 53
Abattant de WC standard avec effet antibactérien, sans couvercle,
incluant charnières renforcées en acier inoxydable

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®