




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | Brusearmatur med termostat og lange greb<br>RT641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | <p>VVS: 719015614<br/>NRF: 6311292<br/>RSK: 8344045<br/>EAN: 5708590211831<br/>HMI: 35289<br/>NBS: N13:40,375</p>  <p>Brusearmatur med termostat og ekstra lange greb i grå plast. Mekanisk skoldningssikring.</p> <p>Brusearmatur med termostat og ekstra lange greb i grå plast. Mekanisk skoldningssikring.</p> |
| <b>Materialer</b>                   | <p>Basismateriale: Messing</p> <p>Overflade: Plastik</p> <p>Håndtag: Plastik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ergonomi</b>                     | Betjeningsvenlige greb i kontrastfarve, som er nemme at se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Funktioner</b>                   | <p>Ekstra lange greb.</p> <p>Skoldningssikring hindrer utilsigtet indstilling over 38°. Armaturet er varmeisoleret.</p> <p>Kan monteres på armaturholder RT760.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rengøring</b>                    | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.                                                                                                                                                                                         |



# PRESSALIT®

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | Brusearmatur med termostat og lange greb |
| <b>Varenummer</b> | RT641                                    |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®