




PRESSALIT®

Article Numéro article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo R8734000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS: 777630320 NRF: 7501986 EAN: 5708590333779 HMI: 105716</p>  <p>Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus.</p> <p>Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants.</p> <p>L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable.</p> <p>Table à langer à fixation murale, avec lavabo, 800 x 1400 mm. À moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 650 mm - 1000 mm, avec télécommande filaire. Evier moulé dans le plan de travail, mitigeur à levier, tuyauteries flexibles et 2 paniers de rangement inclus. Matériaux : ABS/ matière synthétique acryliqué et acier laqué par poudrage. Livré sans vis de montage.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	350 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 75 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 14 mm/s Vitesse en descendant: 14 mm/s
Niveau sonore	48 dB



PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8734000
Matériaux	Unité de levage et paniers : acier laqué par poudrage. Plan de travail : ABS/ matière synthétique acrylique. Tuyau d'évacuation: Polyuréthane, PVC et acier. Le tuyau d'évacuation flexible est très résistant aux influences chimiques et physiques. Il est ignifuge et résiste à des températures de -30°C à + 110°C.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Boîte de contrôle	CBD6 (Linak), IP20
Télécommande filaire	HB30 (Linak), IPX4
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.













Article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8734000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
WEEE	Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.








PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8734000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo R8734000
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être achetées séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être achetées séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes. 