



PRESSALIT®

**Pressalit Raja 430**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. universal beslag i**  
**rostfritt stål**

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varunummer**

430000-BM5999  
 VVS: 615023000  
 NRF: 6190861  
 RSK: 7904446  
 EAN: 5708590218366




**Färg**

Vit

**Beskrivning**

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Raja", art. nr. 430 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. BM5 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- centeravstånd 105-185 mm
- belastning - sittring 300 kg
- borttagning av sits/lock förenklar rengöringen
- kan användas på universaltoaletter
- 10 års garanti



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design år**

2003



## Pressalit Raja 430

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. universal beslag i rostfritt stål

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>         | <p><b>TOALETTSITS</b><br/>Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (<math>&lt; 0,01 \text{ mg/m}^3</math>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på <math>0,08 \text{ mg/m}^3</math>.</p> <p><b>BUFFER</b><br/>EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b><br/>Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b><br/>Rostfritt stål och termoplast.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b> | Max belastning sittring 300 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vikt</b>             | 3,24 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kartong storlek</b>  | 524x428x82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 3,84 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 3,84 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Antal per kolli</b>  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kolli per pall</b>   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Antal per pall</b>   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rengöring</b>        | Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.                                                                                                                                                                                                                              |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Raja 430****Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. universal beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®