



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>     | PLUS Rohrstück 365 mm mit Wandrosette und Handlaufverbindung<br>RT330035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Farbe</b>                               | VVS: 777569305<br>EAN: 5708590146607<br>NBS: N13:436<br><br>Rot (RAL 3003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>           |  <p>PLUS Rohrstück, mit Wandrosette und Rohranschluss, waagrecht/senkrecht.<br/>Länge 365 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Exkl. Wandbefestigungen.<br/>Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Rohrstück, mit Wandrosette und Rohranschluss, waagrecht/senkrecht.<br/>Länge 365 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                    | Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg<br>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Materialien</b><br><br><b>Ergonomie</b> | Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cyclooy Kunststoff<br>Handlaufverbindung: Nylon(PA)<br><br>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.<br>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.<br>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Garantie</b><br><br><b>Reinigung</b>    | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.<br><br>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





PRESSALIT®

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Rohrstück 365 mm mit Wandrosette und Handlaufverbindung |
| <b>Produktnummer</b> | RT330035                                                     |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.                                                                                                                 |    |
|   | <b>Vollziegel &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.                                                                                                         |   |
|  | <b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.                                                                                                 |  |
|  | <b>Porenbeton P4</b><br>V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.<br>Muss separat bestellt werden.                                                                                                                                     |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br>Muss separat bestellt werden. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | PLUS Rohrstück 365 mm mit Wandrosette und Handlaufverbindung<br>RT330035                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |  |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.                                                        |  |                                                                                     |