




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser R8733000
<b>Farve</b>	VVS: 777630230 NRF: 7501917 RSK: 8565150 EAN: 5708590286259 HMI: 48876 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Væghængt puslebord med sanitet, 800 x 1800 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Laminatbordplade med underlimet vask i rustfrit stål, inkl. 1-grebsarmatur med udtræksbar håndbruser, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve. Materialer: Laminat og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulerbar
<b>Reguleringshøjde</b>	350 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max. belastning: 150 kg.
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB



<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser
<b>Varenummer</b>	R8733000
<b>Materialer</b>	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: Laminat. Afløbsslange: Polyurethane, PVC og stål. Den flexible afløbsslange er meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30°C til +110°C.
<b>Ergonomi</b>	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde.
<b>Funktioner</b>	De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand leveres puslebordet integreret håndvask og armatur med udtrækstud.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
<b>Styreboks</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Håndbetjening</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl.













<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser
<b>Varenummer</b>	R8733000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.








<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser
<b>Varenummer</b>	R8733000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og armatur med håndbruser  R8733000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	