




PRESSALIT®











Produkt Produktnummer	PLUS Konsol Wandhalterung mit Rohrverbindungsset RT361000
Farbe	<p>VVS:777569610 NRF:6311281 EAN:5708590146744 NBS:N13:436</p> <p>Weiß</p> 
Produkt- beschreibung	<p>PLUS Wandhalterung mit Rohrverbindungsset. Zur Montage von Rohrstücken mit einem Durchmesser von 33 mm Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Exkl. Wandbefestigungen. Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Wandhalterung mit Rohrverbindungsset. Zur Montage von Rohrstücken mit einem Durchmesser von 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Materialien: Kunststoff. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Produktkapazität	<p>Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.</p>
Materialien	<p>Wandabdeckung: Cycloy-Kunststoff Handlaufverbindung: Nylon (PA) Rohrverbindung; Polyphenylenoxid (PPO)</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p>



PRESSALIT®









Produkt	PLUS Konsol Wandhalterung mit Rohrverbindungsset
Produktnummer	RT361000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p>Beton >B25</p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Vollziegel >= Mz12</p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Kalklochsandstein >= Hlz12</p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Porenbeton P4</p> <p>V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Konsol Wandhalterung mit Rohrverbindungsset RT361000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com