



# PRESSALIT®

**Pressalit Sway D300 934**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical**  
**incluant des charnières en acier inoxydable.**

**Fonctions**

Lift-off, Soft close

**Numéro article**

934230-BL6999  
 VVS: 615055230  
 NRF: 6190307  
 RSK: 7821898  
 EAN: 5708590365619



Par ses lignes claires, SWAY D300 allie la finesse à la franchise esthétique. Faites-vous plaisir avec cet abattant qui témoigne de l'élégance sûre de votre style de vie.




**Couleur**

Blanc mat

**Description**

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Sway D300", réf. 934, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières universelles avec chevilles basculantes et à démontage vertical BL6 en acier inoxydable.

- entraxe: 141-219 mm
- charge supportée par l'abattant: 240 kg
- 10 ans de garantie



**Type de construction**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Année de design**

2015



# PRESSALIT®

## Pressalit Sway D300 934

**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical  
incluant des charnières en acier inoxydable.**

<b>Matériaux</b>	<p>Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (<math>&lt; 0,01 \text{ mg/m}^3</math>), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de <math>0,08 \text{ mg/m}^3</math>.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
<b>Poids net</b>	3,016 kg
<b>Dimensions de carton</b>	488x388x72 mm
<b>Poids de carton</b>	3,625 kg
<b>Dimensions de colis</b>	500x400x368 mm
<b>Poids de colis</b>	18,125 kg
<b>Nombre par colis</b>	5
<b>Colis par palette</b>	18
<b>Nombre par palette</b>	90
<b>Nettoyage</b>	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway D300 934**  
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical**  
**incluant des charnières en acier inoxydable.**

---

## **Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®