




Produkt Varenummer	PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop RT332000
Farve	VVS: 777569320 NRF: 6311265 EAN: 5708590146638 NBS: N13:436 Hvid
Produktbeskrivelse	 RT330 - A = 365 RT331 - A = 662 RT332 - A = 790 RT333 - A = 1090 PLUS rørstykke, med vægroset og strop. Længde 790 mm, diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Ekskl. monteringskrueskrue til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper. PLUS rørstykke, med vægroset og strop. Længde 790 mm, diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringskrueskrue til væg.
Produktkapacitet	Maks. belastning af monteret greb: - ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg - ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.
Materialer Ergonomi	Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cyclooy-plast Strop: Nylon (PA) Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt. Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®






Produkt	PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop
Varenummer	RT332000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.



PRESSALIT®






Produkt	PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop
Varenummer	RT332000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS rørstykke 790 mm med roset og strop RT332000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

pressalit.com