




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og standardarmatur R8654000
<b>Farve</b>	VVS: 777637320 NRF: 7501972 RSK: 8565106 EAN: 5708590338330 HMI: 100174 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Fritstående puslebord med sanitet, 800 x 1400 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Formstøbt bordplade med integreret vask, inkl. 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve. Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	350 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max. belastning: 75 kg.
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB



<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og standardarmatur
<b>Varenummer</b>	R8654000
<b>Materialer</b>	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: ABS/akryl-kunststof. Afløbsslange: Polyurethane, PVC og stål. Den flexible afløbsslange er meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30°C til +110°C.
<b>Ergonomi</b>	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen.
<b>Funktioner</b>	De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand kan puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
<b>Styreboks</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Håndbetjening</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og standardarmatur
<b>Varenummer</b>	R8654000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.