




# PRESSALIT®

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                       | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart<br>R7634000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Farve</b>                                                              | Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                                                 | <p>VVS: 777517000<br/>NRF: 6317145<br/>EAN: 5708590360126<br/>HMI: 124323</p>  <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>Eldrebet PLUS brusesæde 450, med ryg- og armlæn. Elektrisk højderegulérbart 500 mm, armlæn kan højdereguleres manuelt uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomer er slidstærke og rengøringsvenlige.</p> <p>Ekskl. monteringskrue til væg.<br/><i>Erstatter R7470</i></p> |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Reguleringshøjde</b><br><b>Produktkapacitet</b> | <p>Højderegulérbar</p> <p>500 mm</p> <p>Maksimal brugervægt (sæde): 150 kg.<br/>Maksimal belastning for armlæn er 55 kg.<br/>Når sædet belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue med 61 kg.</p> <p><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 2,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hastighed opad</b><br><b>Støjniveau</b>                                | <p>Hastighed op: 10 mm/s<br/>Hastighed ned: 10 mm/s</p> <p>48 dB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                        | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Varenummer</b>                     | R7634000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materialer</b>                     | Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my.<br>Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak.<br>Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.                                                                                                                                      |
| <b>Ergonomi</b>                       | Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm.<br>Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.<br>Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.                                                                                                                                |
| <b>Funktioner</b>                     | Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn.<br>Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug.<br>Med elektrisk betjening er det muligt for hjælperen at indstille sædet til en god arbejdshøjde, mens brugeren sidder på sædet.<br>Håndbetjeningen leveres med beslag til montering på væggen. |
| <b>Strømforsyning (V)</b>             | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktuator (motor)</b>               | LA40 (Linak) 6000N, IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Styreboks</b>                      | SMPS14 (Linak) IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Håndbetjening</b>                  | HB3 (Linak) IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Strømforbrug (max. belastning)</b> | Strømforbrug, maksimal belastning: 60 W<br>Strømforbrug, standby: 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garanti</b>                        | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |












|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Varenummer</b> | R7634000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Erisan OXY+<br/>Tvættsprit 70%<br/>CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Terralin protect (SCHÜLKE+)<br/>Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Wetrok Caledor (Wetrok)<br/>Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b><br/>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |









PRESSALIT®

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart |
| <b>Varenummer</b> | R7634000                                       |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                                     |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                                |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= Hlz12</b><br>V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                              |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8653 - Monteringssæt, 4 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8.<br>Skal bestilles separat.                                                                             |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                 | PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart<br>R7634000                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.                                 |