




PRESSALIT®

Article Numéro article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement R8662000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:777636020 NRF:7501975 EAN:5708590338361 HMI: 48570</p>  <p>Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus.</p> <p>Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants.</p> <p>L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable.</p> <p>Table à langer descendant jusqu'au sol, 800 x 1400 mm. À moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 300 mm - 1000 mm, avec télécommande filaire et système de sécurité anti-écrasement. Plan de travail, 2 paniers de rangement inclus. Matériaux : ABS/ matière synthétique acryliqué et acier laqué par poudrage. Livré sans vis de montage.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	700 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 75 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 38 mm/s Vitesse en descendant: 38 mm/s
Niveau sonore	48 dB
Matériaux	Matériaux : Plan de travail : Contre-plaqué blanc avec rebords avant et arrière arrondis. Cadre : Acier blanc, laqué par poudrage.



Article Numéro article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement R8662000
Raccordement électrique (V) Vérin Boîte de contrôle Télécommande filaire Consommation d'électricité	230 LA31 Desklina (Linak), 2500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP20 HB30 (Linak), IPX4 Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W
Garantie Nettoyage	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



PRESSALIT®











Article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R8662000
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences des directives suivantes : - 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - 2011/65/UE du Conseil sur RoHS.








PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R8662000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	Table à langer, 800 x 1400 mm, réglable en hauteur électriquement R8662000	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	