



PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit d'installation R8491
	EAN:5708590378336
Description	Peut être acheté comme accessoire supplémentaire. Kit d'installation avec 8 m câble pour boîtier de commande et télécommande pour SCT 1000/2000/2100/3000 et CT 4000.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®