




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret R8425418000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 777543040 EAN: 5708590372174 HMI: 130363 FDA: INT/D124320</p> <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>SCT 2100 bruseleje, fastmonteret, opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 860 mm x 1800 mm. Ekskl. monteringskraver til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fastmonteret  Maksimal brugervægt (MUM): 175 kg. Maksimal belastning (SWL): 175 kg. Når bruselejet belastes med 175 kg, belastes hver monteringsbolt med 52 kg <i>Bruselejet er testet statisk med 262,5 kg, i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
<b>Materialer</b> <b>Ergonomi</b>	Konstruktion i pulverlakeret rustfrit stål, kanvasdug i PVC-belagt polyester (for ekstra holdbarhed) og vandopsamlingsbakke i PVC-U.  2000 serien har en lav starthøjde, for at gøre forflytninger til lejet nemmere, og en PVC-belagt kanvasdug for nemmere rengøring Fleksibiliteten giver fordele for både bruger og hjælper, da korrekt arbejds højde er lige så vigtig for hjælperens sikkerhed som brugers komfort.















<b>Produkt</b>	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R8425418000
<b>Funktioner</b>	<p>Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv.</p> <p>Den fleksible slange fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg.</p> <p>Bruselejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.</p> <p>Nettet på lejet kan nemt lynes af når det skal vaskes eller skiftes.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.</p>
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>









<b>Produkt</b>	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R8425418000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, fastmonteret R8425418000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.