




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Premium Håndtørrer med sensor, mat sort PX40515
Produktbeskrivelse	VVS: 776133331 NRF: 1438622 RSK: 8865105 EAN: 5708590395524  Varmluftshåndtørrer i rustfrit stål til vægmontering. Aktiveringsafstand 172 mm ($\pm$ 20 mm). Tørretid ca. 15 sek. Tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør Effekt 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
Garanti Rengøring WEEE	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com